

**Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 6X0,75****Données de commande**

N° commande	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Classe d'article	12G

**Description****Exécution:**

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,75 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5,2 mm

**Description technique**

Taille de filetage	M6x0,75
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Filetage Ø	6 mm
Carré corps □	4,9 mm
Pas de filetage	0,75 mm
Profondeur de filetage	12 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

Norme	DIN 2181
Ø perçage	5,2 mm
Type de filetage	MF
Longueur totale L	56 mm
Type d'outils	HSS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauds

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée