



Jeu de tarauds main, non revêtu, G: G1/4



Données de commande

N° commande	130660 G1/4
GTIN	4067263036432
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Description technique

Ø queue D _s	11 mm
Filetage Ø	13,16 mm
Longueur totale L	70 mm
Carré corps □	9 mm
Type d'outils	HSS
Ø perçage	11,8 mm
Filets au pouce	19
Pas de filetage	1,337 mm
Profondeur de filetage	26,32 mm
Taille de filetage	G1/4
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G

Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5157
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarands main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarands

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		