



## Fraise grande avance 7792VX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm



### Données de commande

N° commande	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Classe d'article	28R

### Description

#### Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfacage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

### Description technique

Plaquette adaptée	XD..
Longueur de col $L_1$	32 mm
Ø dents $D_c$	20 mm
Vis pour plaquette	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø $D_3$	9 mm
Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Longueur totale $L_{tot}$	204 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,9 mm
Taille de plaquette	06
Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,4 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	8,2 mm
Angle d'attaque $\kappa$	10 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	229915
----------------	--------