



## Lampe de surface à LED 360° avec fonction de variation de lumière CONNECT, Type: AREA-10



### Données de commande

N° commande	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

Les lampes de travail Scangrip CONNECT sont basées sur le système CAS. Elles sont également compatibles avec les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d'outils électriques. Lampe de surface sans fil à LED hautes performances avec éclairage homogène et sans reflets. Le boîtier robuste en plastique antichocs des lampes est idéal pour tous les environnements de travail. Montage possible sur le support SCANGRIP®. Pour batteries CAS 18 V, batteries 18 V des principaux fabricants d'outils électriques ou raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP®.

- **Angle de départ de 360° ou 180° au choix.**
- **Intensité variable sur cinq niveaux d'éclairage.**
- **La commande d'éclairage BLUETOOTH permet d'allumer/éteindre un maximum de quatre lampes et d'adapter la puissance lumineuse à la tâche correspondante sur cinq niveaux.**

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d'alimentation adaptés pour l'alimentation électrique filaire, voir codes art. 073870 - 073890 et 081249.

## Description technique

Largeur totale	200 mm
Indice de protection IP	IP 65
Longueur totale	212 mm
Hauteur totale	395 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	12 V
Tension de la batterie	18 V
Flux lumineux	1000 - 10000 lm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Projecteurs