

Garant**DNMG 150604, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Application principale	S
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	TIM
Rayon d'angle	0,4 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Nuance	HB7415-1
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage