

**Garant****VNMG 160408, Nuance: HB7415-1**

## Données de commande

N° commande	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Classe d'article	21G

## Description

VN. G 160408 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 40 - 90 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	S

Brise-copeaux	TIM
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	40 - 90 m/min
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7415-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage