

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7415-1


Données de commande

N° commande	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Application principale	S
Brise-copeaux	TIS
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Condition de coupe	Continue

Nuance	HB7415-1
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage