

Garant**DNMG 150604, Nuance: HU7305-1**

Données de commande

N° commande	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AM1
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Nuance	HU7305-1
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Application principale	N
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage