


Garant**CNMG 120404, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nuance	HB7130-2
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage