

Garant**CNMG 120408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VG
Nuance	HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Application principale	M
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage