

**Garant****TNMG 160408, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Classe d'article	21G

**Description**

TNMG 160408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min**Description technique**

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M

Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage