

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Longueur totale L	80 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 1616F09
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 28
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Série	Master eco
Norme	DIN ISO 5610

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis