

Garant
CC.T 09T304, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Classe d'article	21G

Description

CC.T 09T304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7130-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage