

**Garant****DC.T 11T302, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Classe d'article	21G

## Description

DCMT 11T302 HB7130-2 Nuance: HB7130-2  
Brise-copeaux: VS  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Tolérance	M
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition

Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage