

Garant**CC. T 09T308, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T308 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Nuance	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage