

**Garant**
**CC.T 120404, Nuance: HB7130-2**


### Données de commande

N° commande	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Classe d'article	21G

### Description

CC.T 120404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

### Description technique

Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Brise-copeaux	VS
Application principale	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage