


**Garant**
**SC. T 09T304, Nuance: HB7130-2**


### Données de commande

N° commande	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Classe d'article	21G

### Description

SC. T 09T304 HB7130-2 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7130-2
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage