

Garant**DC. T 11T308, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HB7130-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Type de produit	Plaquette pour tournage