


Garant
SC. T 120404, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120404 HB7130-2 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	M

Nuance	HB7130-2
Tolérance	M
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage