

**Garant****VB. T 110304, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Classe d'article	21G

## Description

VB. T 110304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2  
Brise-copeaux: Carbure  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Code ISO plaquette	VBMT 110304
Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Nuance	HB7130-2
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage