

Garant
VC. T 160404, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm

Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage