


Garant**CNMG 09T308, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	4

Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,3 - 2,5 mm
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7130-2
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage