

Garant**CNMG 160612, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250336 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263329985 |
| Classe d'article | 21G |

Description

CNMG 160612 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Brise-copeaux | VG |
| Nuance | HB7130-2 |
| Application principale | M |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Code ISO plaquette | CNMG 120408 |
| Avance f | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 220 m/min |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Prof. coupe a_p | 1,5 - 6 mm |
| Revêtement | revêtu |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |