

Garant**WNMG 080404, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Nuance	HB7130-2
Brise-copeaux	VM
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage