

Garant**WNMG 060404, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 252062 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290872 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Application principale | M |
| Type d'outils | Carbure |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 240 m/min |
| Avance f | 0,1 - 0,5 mm/tr |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 4 mm |
| Revêtement | revêtu |
| Tolérance | M |
| Nuance | HB7130-2 |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Code ISO plaquette | WNMG 060404 |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | VM |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |