

**Garant****CC. T 09T302, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Classe d'article	21G

## Description

CC. T 09T302 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	VM

Code ISO plaquette	CCMT09T302
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage