


Garant
SCMT 120408, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120408 HB7130-2 Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: HB7130-2
 Brise-copeaux: VS
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	revêtu

Code ISO plaquette	SCMT 120408
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage