

Garant
TCMT 110208, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110208 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VS
Nombre de changements/dents	3
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	TCMT 110208
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7130-2
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage