

Garant**CNMG 120412, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120412 HB7140-2 Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Brise-copeaux	VM
Nuance	HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage