

Garant**CNMG 160608, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160608 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nuance	HB7140-2
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage