

Garant**CNMG 160612, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VM
Tolérance	M

Application principale	M
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Rayon d'angle	1,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage