

**Garant****DNMG 150608, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150608 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Code ISO plaquette	DN.G 150608
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Brise-copeaux	VM

Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage