

Garant**DNMG 150612, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150612 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150612
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Tolérance	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4

Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Rayon d'angle	1,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage