

**Garant****DNMG 150612, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150612 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 170 m/min

## Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150612
Brise-copeaux	VG
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente

Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 170 m/min
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage