


Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS

Nombre de changements/dents	8
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Type de produit	Plaquette pour tournage