

Garant**TNMG 160404, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Classe d'article	21G

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VM
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Fortement intermittente

Nombre de changements/dents	6
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage