

**Garant****CC.T 09T302, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Classe d'article	21G

## Description

CC.T 09T302 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Type d'outils	HM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	VS
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage