


Garant**WNMG 080404, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	VM
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min

Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage