

Garant
CCMT 09T308, Nuance: HB7140-2


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260060 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315506 |
| Classe d'article | 21G |

Description

CCMT 09T308 HB7140-2 Nuance: HB7140-2
 Brise-copeaux: VS
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------------|
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 230 m/min |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Brise-copeaux | VS |
| Tolérance | M |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Code ISO plaquette | CCMT 09T308 |
| Application principale | M |
| Nuance | HB7140-2 |
| Revêtement | revêtu |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Type d'outils | HM |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |