

Garant**DC.T 11T302, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Classe d'article	21G

Description

DC.T 11T302 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Brise-copeaux	VS
Code ISO plaquette	DCMT11T302

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Nuance	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour tournage