

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7140-2 Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VS
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	revêtu
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	M
Code ISO plaquette	DCMT11T304
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage