

Garant**DC. T 070204, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Classe d'article	21G

Description

DC. T 070204 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DCMT070204
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Nuance	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage