

**Garant****DC. T 11T308, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Classe d'article	21G

## Description

DC. T 11T308 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2

Code ISO plaquette	DCMT11T308
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Tolérance	M
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	revêtu
Brise-copeaux	VM
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage