

3M**Colle bicomposante, ID fabricant: DP8710NS**

Données de commande

N° commande	083374 DP8710NS
GTIN	638060408650
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN10 et les embouts mélangeurs 083375 réf. MIXER.

Description technique

Temps de traitement	600 s
Base chimique	Acrylate
Maniabilité après	13 min
Contenance	45 g
Plage de températures	-40 - 120 °C
Couleur	Noir

Résistance au chevauchement	6,9 N/mm ²
Type de produit	Colle bicomposante