



Chargeur, Type: LITHIUM4



Données de commande

N° commande	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec **surveillance individuelle** et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et **charge d'entretien**. Tension d'entrée 100–240 V. Avec affichage LCD pour une surveillance détaillée de la charge et retours acoustiques supplémentaires.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1 – 2 × Baby C. **Emplacements de charge pour batteries Li-Ion / LiFePO4:** 1 – 4 × 18650; 17670; 14500, etc.

Description technique

Nombre maximal d'emplacements de charge	4
Largeur	96 mm
Hauteur	33 mm
Tension nominale	100 V
Courant de charge maximal	2 A
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V

Longueur	129,5 mm
Fréquence secteur	50 Hz
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Chargeurs