

**Garant****SC. T 120404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Classe d'article	21G

## Description

SC. T 120404 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HB7140-2

Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage