

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M
Nuance	HB7140-2
Code ISO plaquette	VC.T 110304
Rayon d'angle	0,4 mm

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	VS
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage