

**Garant**
**TNMG 160408, Nuance: HB725-1**


## Données de commande

N° commande	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Classe d'article	21G

## Description

TN.G 160408 HB725-1 Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 6 mm
Brise-copeaux	UM1

Nuance	HB725-1
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage