




## Vérificateurs d'alésage de précision KT, Plage de mesure: 100-510mm



### Données de commande

N° commande	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Classe d'article	46D

### Description

#### Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le **modèle Schwenk**. Pour la mesure de dentures et de profils intérieurs, de cannelures et de profils nervurés. Précision et fiabilité élevées grâce au retournement des segments de la course du palpeur. Couverture d'une grande plage de mesure grâce aux touches de mesure interchangeable. Les touches de mesure sont pourvues d'un taraudage intérieur pour accepter les touches sphériques. Les billes en carbure des touches sphériques sont disponibles à partir de  $\varnothing 0,5\text{mm}$  par pas de  $0,001\text{ mm}$  (tolérance  $< 2\ \mu\text{m}$ ).

#### Livraison:

Porte-outils avec palpeur, touches de mesure, sans touches sphériques ni afficheur.

#### Accessoire(s):

Touches sphériques avec billes en carbure, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322.

#### Remarque(s):

Exécution comme broche de mesure pour une mesure sûre et rapide sans oscillation disponible sur demande.

### Description technique

Profondeur de mesure	235 mm
Nombre de bagues de mesure	4

Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Plage de mesure	100 - 510 mm
Nombre de touches de mesure	5
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches