

Garant
VB. T 160408, Nuance: HB725-1


Données de commande

N° commande	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Classe d'article	21G

Description

VB. T 160408 HB725-1 Nuance: HB725-1
 Brise-copeaux: UM1
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Nuance	HB725-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	UM1
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage